

HOLEX**Okrúhla kefa so stopkou Drôt INOX 0,20 mm, Ø kefy D₁×šírka osadenia L₁: 50X10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5742 50X10
GTIN	4067263136293
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stopka Ø 6 mm.**

Zodpovedá č. 574253.

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vrtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.

Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

Technický opis

Ø stopky D _s	6 mm
maximálne otáčky	15000 min ⁻¹
Šírka orezania L ₁	10 mm
Dĺžka orezania H ₁	12 mm
Ø kefy D ₁	50 mm
Hrúbka štetín	0,2 mm
Upchávkový materiál	Drôt INOX

Zapletanie	zvlnené
Druh produktu	Okrúhla kefa

Príslušenstvo

Okrúhla kefa so stopkouDrôt INOX 0,20 mm Ø kefy D1×šírka osadenia L1 50X10	574253 50X10
---	--------------