

HOLEX**Okrúhla kefa so stopkou Ocelový drôt 0,30 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 40X10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5740 40X10
GTIN	4067263136354
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stopka Ø 6 mm.**

Zodpovedá č. 574050.

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeľoch alebo ručných vrtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.

Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

Technický opis

Ø kefy D ₁	40 mm
Hrúbka štetín	0,3 mm
Šírka orezania L ₁	10 mm
Dĺžka orezania H ₁	9 mm
Ø stopky D _s	6 mm
maximálne otáčky	18000 min ⁻¹

Upchávkový materiál	Oceľový drôt
Zapletanie	zvlnené
Druh produktu	Okrúhla kefa

Príslušenstvo

Okrúhla kefa so stopkouOceľový drôt 0,30 mm Ø kefy
D1xšírka osadenia L1 40X10

574050 40X10