

HOLEX**Okrúhla kefa so stopkou Ocelový drôt 0,30 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 50X15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5740 50X15
GTIN	4067263136361
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stopka Ø 6 mm.**

Zodpovedá č. 574050.

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeľoch alebo ručných vrtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.

Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

Technický opis

Šírka orezania L ₁	15 mm
Hrúbka štetín	0,3 mm
Ø kefy D ₁	50 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Dĺžka orezania H ₁	12 mm
maximálne otáčky	15000 min ⁻¹

Upchávkový materiál	Oceľový drôt
Zapletanie	zvlnené
Druh produktu	Okrúhla kefa

Príslušenstvo

Okrúhla kefa so stopkouOceľový drôt 0,30 mm Ø kefy
D1xšírka osadenia L1 50X15

574050 50X15