

**HOLEX****Okrúhla kefa so stopkou Ocelový drôt 0,30 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 30X6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | GG5740 30X6   |
| GTIN             | 4067263136347 |
| Trieda položky   | GGN           |

**Popis****Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stopka Ø 6 mm.**

Zodpovedá č. 574050.

**Použitie:**

V ručných brúskach, ohybných hriadeľoch alebo ručných vrtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.

Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

**Technický opis**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| maximálne otáčky              | 20000 min <sup>-1</sup> |
| Dĺžka orezania H <sub>1</sub> | 6 mm                    |
| Hrúbka štetín                 | 0,3 mm                  |
| Ø stopky D <sub>s</sub>       | 6 mm                    |
| Ø kefy D <sub>1</sub>         | 30 mm                   |
| Šírka orezania L <sub>1</sub> | 6 mm                    |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Upchávkový materiál | Oceľový drôt |
| Zapletanie          | zvlnené      |
| Druh produktu       | Okrúhla kefa |

## Príslušenstvo

Okrúhla kefa so stopkouOceľový drôt 0,30 mm Ø kefy  
D1xšírka osadenia L1 30X6

574050 30X6