

HOLEX**Hrncový kartáč Drôt INOX 0,30 mm, Ø kefy D1: 60mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5732 60
GTIN	4067263136132
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Vlnitý drôt pevne zalisovaný do oceľového telesa. Na použitie na uhlových brúskach a stacionárnych strojoch.

S **vnútorným závitom M14.**

Zodpovedá č. 573205. S **vnútorným závitom M14.**

Použitie:

Na opracovanie povrchov, odihľovanie, odstraňovanie hrdze, leštenie, odstraňovanie farieb, základných náterov, laku, okoviniiek.

Technický opis

Závit M	M14
Hrúbka štetín	0,3 mm
Dĺžka orezania H ₁	20 mm
Ø kefy D ₁	65 mm
maximálne otáčky	12000 min ⁻¹
Upchávkový materiál	Drôt INOX
Zapletanie	zvlnené
Druh produktu	Hrncový kartáč

Príslušenstvo

Hrncová kefa Drôt INOX 0,30 mm Ø kefy D1 60

573205 60