

HOLEX**Okrúhla kefa Ocelový drôt 0,50 mm, Ø kefy D1 × Ø otvoru d1/závit M:
178X22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5712 178X22
GTIN	4067263136514
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Rovná okrúhla kefa s hladkým drôtom 0,50 mm, **spletaným** a pevne zalisovaným do ocelového telesa. **Veľmi agresívny kefovací efekt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.**

Zodpovedá č. 571203.

Použitie:

Na ťažké práce s kefou ako odstraňovanie okovín, hrdze, odstraňovanie zvyškov, zdrsňovanie, čistenie kovových dielov, tiež na čistenie debnenia.

Spletaná doľava, zabráni sa predčasnému odvinutiu.

Technický opis

Hrúbka štetín	0,5 mm
Šírka orezania L ₁	14 mm
Ø kefy D ₁	178 mm
Dĺžka orezania H ₁	38 mm
Počet pletencov	38
maximálne otáčky	12500 min ⁻¹
Ø otvoru d ₁	22 mm

Upchávkový materiál

Oceľový drôt

Druh produktu

Okrúhla kefa

Príslušenstvo

Okrúhla kefaOceľový drôt 0,50 mm Ø kefy D1×Ø vývrtu
d1 / závit M 178X22

571203 178X22