

metabo**Akumulátorový vrtací skrutkovač, Typ: 602316840****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | P07005 602316840 |
| GTIN | 4007430297808 |
| Trieda položky | 03D |

Popis**Prevedenie:**

Bezkefový akumulátorový vrtací skrutkovač s optimálnym výkonom pre náročné aplikácie.

Rozsah balenia:

Rýchlopínacie skľučovadlo, háčik na opasok a zásobník bitov. Bez akumulátora a bez nabíjačky.

Technický opis

| | |
|---|--------------------------|
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom |
| maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva | 38 mm |
| Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 - 13 mm |
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Typ CAS 18 V |
| Balenie | Metabox |
| maximálne vibrácie podľa EN | 2,9 m/s ² |
| maximálny krútiaci moment mäkký | 34 Nm |
| Konštrukcia motora | bezkefový |

| | |
|---|-------------------------------|
| Napätie akumulátora | 18 V |
| maximálne otáčky 1. stupeň | 0 - 600 min ⁻¹ |
| maximálny krútiaci moment tvrdý | 75 Nm |
| maximálne otáčky 2. stupeň | 0 - 2100 min ⁻¹ |
| Hmotnosť vrátane batérie | 1,6 kg |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 |
| maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele | 13 mm |
| Označenie výrobcu | SB 18 LT BL |
| Druh batérie | Li-Ion |
| maximálna nárazová hodnota | 31950 min ⁻¹ |
| maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu | 13 mm |
| maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vrtania | 17,3 m/s ² |
| Druh produktu | Vrtací skrutkovač s príklepom |