

Garant**Vejárovitý brúsny kotúč speed CER plochý, Ø 125 mm, Zrnitosť: 80**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG5235 80
GTIN	4067263136675
Trieda položky	GGN

Popis

Prevedenie:

- **Vysokokvalitné samoostriace keramické zrno (CE) pre maximálny výkon brúsenia a nízky prítlak.**
- **Brúsne aktívna povrchová úprava pre brúsenie za studena.**
- **Robustná zmes z polybavlny pre ideálne opotrebenie a stabilitu pri použití na okrajoch.**
- **Ergonomický a vibrácie tlmiaci disk z polyesterového plastu (s možnosťou opätovného nastavenia).**
- **Najlepšie výsledky dosahujú výkonné uhlové brúsky.**

speed – ploché usporiadanie lamiel pre **vysokú rýchlosť úberu** a dlhú životnosť.

Zodpovedá 565235.

Použitie:

Presné zrážanie hrán, opracovanie hrán a rovinné brúsenie.

Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
Ø kotúčov	125 mm
Obsah	100

Popis tvaru	ploché
Zrnitosť	80
Brusivo	Keramické zrno (CER)
Skratka pre brúsivo	Keramika
povrch ochladzujúci proces brúsenia	áno
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
optimalizované pre materiál	INOX
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Vejárovitý brúsny kotúčspeed CER plochý Zrnitosť 80

565235 80

