

**metabo****Akumulátorový vrtací skrutkovač, Typ: 602325500****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	P07005 602325500
GTIN	4007430326317
Trieda položky	03D

**Popis****Prevedenie:**

Bezkefový akumulátorový vrtací skrutkovač s optimálnym výkonom pre náročné aplikácie.

- **Bezkefový vrtací skrutkovač s optimálnym výkonom pre náročné aplikácie**
- **Výkonný bezkefový motor pre maximálnu účinnosť a dlhú životnosť akumulátora**
- **Integrované pracovné svetlo na osvetlenie pracovného priestoru**
- **Nastaviteľný krútiaci moment 0,7 – 8 Nm**
- **S praktickým hákom na opasok a držiakom bitov, ktorý je možné upevniť na pravú alebo ľavú stranu**
- **Inteligentné riešenie na prepravu a skladovanie metaBOX**
- **Množstvo značiek, jeden akumulátorový systém: Tento produkt je možné kombinovať so všetkými 18 V akumulátormi a nabíjačkami značky CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)**

**Rozsah balenia:**

Rýchlopínacie skľučovadlo, háčik na opasok a zásobník bitov, 2 akumulátory Li-Power (18 V/4,0 Ah), nabíjačka ASC 55 „AIR COOLED“, metaBOX 145.

**Technický opis**

Kapacita akumulátora	4 Ah
----------------------	------

maximálny krútiaci moment tvrdý	75 Nm
Balenie	Metabox
Hmotnosť bez batérie	1,2 kg
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Napätie akumulátora	18 V
Označenie výrobcu	BS 18 LT BL
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
maximálny krútiaci moment mäkký	34 Nm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
Hmotnosť vrátane batérie	1,9 kg
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
typické použitie	Strong
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	38 mm
Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1,5 - 13 mm
Konštrukcia motora	bezkefový
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do betónu	13 mm
maximálna nárazová hodnota	31950 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Vŕtací skrutkovač s príklepom