

**metabo****Akumulátorový vrtací skrutkovač, Typ: 602316500**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	P07005 602316500
GTIN	4007430326324
Trieda položky	03D

## Popis

### Prevedenie:

Bezkefový akumulátorový vrtací skrutkovač s optimálnym výkonom pre náročné aplikácie.

- **Bezkefový akumulátorový vrtací skrutkovač s príklepom s optimálnym výkonom pre náročné aplikácie**
- **Výkonný bezkefový motor pre maximálnu účinnosť a dlhú životnosť akumulátora**
- **Vysokovýkonné kladivo pre tie najlepšie pracovné výsledky**
- **Integrované pracovné svetlo na osvetlenie pracovného priestoru**
- **Nastaviteľný krútiaci moment 0,7 – 8 Nm**
- **S praktickým hákom na opasok a držiakom bitov, ktorý je možné upevniť na pravú alebo ľavú stranu**
- **Inteligentné riešenie na prepravu a skladovanie metaBOX**
- **Množstvo značiek, jeden akumulátorový systém: Tento produkt je možné kombinovať so všetkými 18 V akumulátormi a nabíjačkami značiek CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)**

### Rozsah balenia:

Rýchlopínacie skľučovadlo, háčik na opasok a zásobník bitov, 2 akumulátory Li-Power (18 V/4,0 Ah), nabíjačka ASC 55 „AIR COOLED“, metaBOX 145.

## Technický opis

Počet obsiahnutých akumulátorov	2
Napätie akumulátora	18 V
Kapacita akumulátora	4 Ah
Konštrukcia motora	bezkefový
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Hmotnosť bez batérie	1,2 kg
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	38 mm
Označenie výrobcu	SB 18 LT BL
Hmotnosť vrátane batérie	1,9 kg
Balenie	Metabox
Rozsah upínania rýchlosklučovadla	1,5 - 13 mm
Druh batérie	Li-Ion
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
typické použitie	Strong
maximálny krútiaci moment tvrdý	75 Nm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Typ CAS 18 V
maximálny krútiaci moment mäkký	34 Nm
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Počet otáčok na voľnobeh	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Vrtací skrutkovač s príklepom