

Garant**Vejárovitý brúsny kotúč long life ZA kónický, Ø 125 mm, Zrnitosť: 60**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG5265 60
GTIN	4067263136798
Trieda položky	GGN

Popis

Prevedenie:

Zodpovedá 565265.

- **Prémiový zirkónový korund (ZA) pre vysoký brúsny výkon.**
- **Robustná zmes polyesteru a bavlny pre ideálne opotrebenie a stabilitu pri použití na okrajoch.**
- **Stabilný tanier zo sklenenej tkaniny pre optimálny prítlak.**
- **Univerzálne vhodný pre ocel a INOX.**
- **Najlepšie výsledky na slabých a výkonných uhlových brúskach.**

dlhá životnosť – Veľmi husté usporiadanie nožov pre **maximálnu životnosť**.

Použitie:

Univerzálne brúsenie, povrchové brúsenie, odstraňovanie zásob a dokončovanie hrán.

Technický opis

Popis tvaru	šikmý
Ø otvora	22,23 mm
Zrnitosť	60
Obsah	100

Ø kotúčov	125 mm
Brusivo	Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brúsivo	ZA
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 125 mm
optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Vejárovitý brúsny kotúč long life ZA kónický Zrornosť 60

565265 60