

Garant**Rezný kotúč INOX EXTRA SCHMAL, Ø kotúča/počet kusov: 115/200****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5272 115/200
GTIN	4067263136941
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Špeciálny typ pre **INOX**.

Nové **vysokovýkonné vyhotovenie**, vyrobené podľa najnovšej technológie, s významnou produktivitou a vynikajúcim rezným citom. **Zvýšený rezný výkon** vďaka drsným podbrusujúcim bočným plochám, vynikajúca životnosť, **lepšie správanie pri nábehu**.

Malá hrúbka kotúča umožňuje **rýchle oddelenie bez námahy s vysokou časovou úsporou**.

Čisté rezné plochy, takmer žiadne ostrapky. Zodpovedá č. 563272.

Špecifikácia:

A60R-BF.

Technický opis

pre hrúbky materiálu	3 - 5 mm
Ø kotúčov	115 mm
Šírka kotúča	1 mm
Obsah	200
Ø otvora	22,23 mm
Popis tvaru	rovný

Špecifikácia	A60R-BF
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	INOX
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Uni	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Deliaci kotúč vysoko výkonné prevedenie EXTRA ÚZKY,
INOX Ø kotúčov 115

563272 115