

**HOLEX****Deliaci kotúč „2 in 1“, Ø kotúča/počet kusov: 125/100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5505 125/100
GTIN	4067263137016
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:**

**Univerzálny rezací kotúč na ocel a INOX**, ľahko rezateľný a stabilný.

**Použitie:**

Na voľné rezanie na elektrických a stlačených vzduchových uhlových brúskach s maximálnou reznou rýchlosťou 80 m/s v<sub>c</sub>.

**Špecifikácia:**

**A60R-BF**. Zodpovedá 563505.

**Upozornenie:**

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať.

**Technický opis**

Ø kotúčov	125 mm
Šírka kotúča	1 mm
Popis tvaru	rovné
Obsah	100

Špecifikácia	A60R-BF
Ø otvora	22,23 mm
maximálne otáčky	12200 min <sup>-1</sup>
Brusivo	korundové brúsne zrno (A)
Skratka pre brusivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	Oceľ
optimalizované pre materiál	INOX
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

## Príslušenstvo

Deliaci kotúč,,2 in 1" Ø kotúčov 125

563505 125