

**Upínač KOMET® s excentrickým prestavením, HSK-A 100, ABS® Ø d: 50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	239030 50
GTIN	4047109040885
Trieda položky	29W

Popis**Prevedenie:**

Dráha prestavenia $\pm 0,25$ mm v \emptyset . 1 dielik zodpovedá 0,02 mm v \emptyset .

Použitie:

Na jemné nastavenie náradia na plné a presné vrtanie.

Upozornenie:

Ďalšie upínače so spojovacím prvkom ABS® sú dostupné na vyžiadanie.

Technický opis

Vonkajší \emptyset D ₁	100 mm
ABS® \emptyset stopky D _s	50 mm
Dĺžka výčnelku A	80 mm
Dĺžka výstupku L ₁	46,5 mm
Upínač	HSK-A 100
Stopka	ABS
Norma upínača	DIN 69893
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Upínač ABS

