

 KOMET**Upínač KOMET®, SK 40, ABS® Ø d: 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 239000 40     |
| GTIN             | 4047109045095 |
| Trieda položky   | 29W           |

**Popis****Prevedenie:**

- Tvar AD/B
- Upínač vyvážený na Q 6,3 pri 8000 1/min.
- S vnútorným prívodom chladiva.

**Norma:****DIN 69871****Rozsah balenia:****Dodáva sa kompletne s tesniacou podložkou a súpravou na prenastavenie do tvaru AD.****Upozornenie:**

Ďalšie upínače so spojovacím prvkom ABS® sú dostupné na vyžiadanie.

**Technický opis**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Dĺžka výčnelku A              | 50 mm            |
| ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>  | 40 mm            |
| Dĺžka výstupku L <sub>1</sub> | 19 mm            |
| Upínač                        | SK 40            |
| Stopka                        | ABS              |
| Norma upínača                 | <b>DIN 69871</b> |
| Tvar                          | ADB              |

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup> |
| Vnútorne chladenie               | áno                              |
| Druh produktu                    | Upínač ABS                       |