

 KOMET**Upínač KOMET®, SK 40, ABS® Ø d: 50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	239000 50
GTIN	4047109045101
Trieda položky	29W

**Popis****Prevedenie:**

- Tvar AD/B
- Upínač vyvážený na Q 6,3 pri 8000 1/min.
- S vnútorným prívodom chladiva.

**Norma:****DIN 69871****Rozsah balenia:****Dodáva sa kompletne s tesniacou podložkou a súpravou na pre nastavenie do tvaru AD.****Upozornenie:**

Ďalšie upínače so spojovacím prvkom ABS® sú dostupné na vyžiadanie.

**Technický opis**

Dĺžka výstupku L <sub>1</sub>	30 mm
Dĺžka výčnelku A	50 mm
ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
Upínač	SK 40
Stopka	ABS
Norma upínača	<b>DIN 69871</b>
Tvar	ADB

Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup>
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Upínač ABS