

 KOMET**Upínač KOMET®, SK 50, ABS® Ø d: 63mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	239002 63
GTIN	4047109045200
Trieda položky	29W

Popis**Prevedenie:**

- Tvar AD/B
- Upínač vyvážený na Q 6,3 pri 8000 1/min.
- S vnútorným prívodom chladiva.

Norma:**DIN 69871****Rozsah balenia:****Dodáva sa kompletne s tesniacou podložkou a súpravou na prenastavenie do tvaru AD.****Upozornenie:**

Ďalšie upínače so spojovacím prvkom ABS® sú dostupné na vyžiadanie.

Technický opis

Dĺžka výstupku L ₁	29 mm
Dĺžka výčnelku A	60 mm
ABS® Ø stopky D _s	63 mm
Upínač	SK 50
Stopka	ABS
Norma upínača	DIN 69871
Tvar	ADB

Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Upínač ABS