

**SNGA 120412, PT600M, Rozsah použitia: HART****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255832 HART
GTIN	4960664546022
Trieda položky	25F

**Popis****Prevedenie:**

Keramické vymeniteľné doštičky s povlakom **MEGACOAT**.

**Technický opis**

Uhlový Polomer	1,2 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 0,9 mm
Fázovanie	S02025
Rozsah použitia	TVRDÁ
Posuv $f$	0,1 - 0,25 mm/ot,
Typ	PT600M
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 200 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Rezný materiál	Keramika
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNGA 120412
Počet výmien/rezných hrán	8
Atribút Názov produktu	PT600M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie