

**CNGA 120412, PT600M, Rozsah použitia: HART****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255810 HART
GTIN	4960664545551
Trieda položky	25F

Popis**Prevedenie:**

Keramické vymeniteľné doštičky s povlakom **MEGACOAT**.

Technický opis

Uhlový Polomer	1,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 200 m/min
Posuv f	0,1 - 0,25 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Rozsah použitia	TVRDÁ
Fázovanie	S02025
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 0,9 mm
Typ	PT600M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Rezný materiál	Keramika
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNGA 120412
Počet výmien/rezných hrán	4
Atribút Názov produktu	PT600M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie