



Sušiacie zariadenie, Typ: 3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	082005 3
GTIN	4250004103702
Trieda položky	04S

Popis

Prevedenie:

Sušiacie zariadenia Elma Dry sú určené na použitie vo výrobe, dielni a servise. Po vyčistení v ultrazvukovom kúpeli sa vyčistené diely najprv opláchnu v Elma Sink (č. 082004) a potom jednoducho a pohodlne vysušia v Elma Dry. Vybavené **dúchadlami studeného a teplého vzduchu (70 °C)** možno šetrne vysušiť aj citlivé diely. V režime studeného vzduchu možno diely okrem toho rýchlo ochladiť. Veko má ventilačné otvory, ktoré vytvárajú maximálne vírenie vzduchu a odvádzajú vlhký vzduch von. Veko zároveň znižuje spotrebu energie. **Prachový filter** v spodnej časti je vymeniteľný a zabraňuje opätovnému znečisteniu vyčistených dielov prachom zo vzduchu v miestnosti (jemnosť filtra 33ppi). Vďaka bezpečnostnému vypnutiu pri dosiahnutí hraničnej teploty sú zariadenia Elma Dry **veľmi bezpečné z hľadiska používateľa a šetrné k materiálom**.

Vhodné pre:

Vkladací kôš č. 082101: Veľ. 3

Rozsah balenia:

Bez vkladacieho koša. 1x Elma Dry 30; 1x veko; 1x napájací kábel s pripojením studeného spotrebiča (dĺžka 2 m); 1x návod na obsluhu.

Upozornenie:

Vhodné vkladacie košíky nájdete pod číslom 082101.

Technický opis

Technický list

Šírka stroja	186 mm
Čistiaca vaňa Šírka	120 mm
Príkon	500 W
Hmotnosť	3,6 kg
Dĺžka Vkladač kôš	220 mm
Výška stroja	219 mm
Dĺžka stroja	300 mm
Spínač zapnutia/vypnutia	áno
Čistiaca vaňa Výška	95 mm
Objem	3 l
Čistiaca vaňa Dĺžka	220 mm
Menovité napätie	220 - 240 V
Označenie výrobcu	Elma Dry 30
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Vykurovací výkon	480 W
Objemový prietok vzduchu	160 m ³ /h
Čas zohrievania	~ 15 min
maximálna teplota	70 °C
maximálne zaťaženie	1 kg
Druh produktu	Čistiaci prístroj