

**DNGA 150604, PT600M, Rozsah použitia: GG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255815 GG
GTIN	4960664545674
Trieda položky	25F

**Popis****Prevedenie:****Keramické vymeniteľné doštičky s povlakom MEGACOAT.****Technický opis**

Podmienka rezu	kontinuálne
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 550 m/min
Rozsah použitia	GG
Posuv $f$	0,15 - 0,4 mm/ot,
Fázovanie	T02025
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Typ	PT600M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	Keramika
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNGA 150604
Počet výmien/rezných hrán	4
Atribút Názov produktu	PT600M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie