

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250019 16/09
GTIN	4045197654328
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Skrutka klinku	259018 6
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	25 mm
Podložka	259031 27
Súprava pružinových kolíkov	259047 3
Držiak ISO-kód	PCLNR/L 1616H09
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	20 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Súprava pružín	259044 5
Klinok	259015 9
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 09T3..
Celková dĺžka L	100 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Súprava pružín10-dielne Typ 5	259044 5
Klinok Typ 9	259015 9
Skrutka klinku Typ 6	259018 6
Podložka Typ 27	259031 27
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 3	259047 3