

**DNGA 150608, PT600M, Rozsah použitia: GG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255819 GG
GTIN	4960664545681
Trieda položky	25F

Popis**Prevedenie:**

Keramické vymeniteľné doštičky s povlakom **MEGACOAT**.

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 550 m/min
Fázovanie	T02025
Posuv f	0,15 - 0,4 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Rozsah použitia	GG

Typ	PT600M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	Keramika
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNGA 150608
Počet výmien/rezných hrán	4
Atribút Názov produktu	PT600M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie