

**TNGA 160404, PT600M, Rozsah použitia: HART****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	255842 HART
GTIN	4960664546343
Trieda položky	25F

Popis**Prevedenie:**

Keramické vymeniteľné doštičky s povlakom **MEGACOAT**.

Technický opis

Fázovanie	S02025
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 0,9 mm
Rozsah použitia	TVRDÁ
Posuv f	0,1 - 0,25 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 200 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	PT600M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	Keramika

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNGA 160404
Počet výmien/rezných hrán	6
Atribút Názov produktu	PT600M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie