

**Garant****Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250018 20/09
GTIN	4045197649928
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Súprava pružín	259044 5
Držiak ISO-kód	PCLNR/L 2020K09
Veľkosť doštičiek	9 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 09T3..
Skrutka klinku	259018 6
Súprava pružinových kolíkov	259047 3
Podložka	259031 27
Klinok	259015 9
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	28 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	95 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 3	259047 3
Skrutka klinku Typ 6	259018 6
Klinok Typ 9	259015 9
Súprava pružín10-dielne Typ 5	259044 5
Podložka Typ 27	259031 27