

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250019 20/12
GTIN	4045197650016
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť stopky	20 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Podložka	259031 2
Skrutka klinku	259018 2
Držiak ISO-kód	PCLNR/L 2020K12
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Dĺžka hlavy L ₁	28 mm
Súprava pružín	259044 2
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Klinok	259015 2
Celková dĺžka L	125 mm
Séria	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie

Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Podložka Typ 2	259031 2
Klinok Typ 2	259015 2
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Skrutka klinku Typ 2	259018 2