



Digitálny sklonomer μ Level 100, Typ: 1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	467573 1
GTIN	2050002124738
Trieda položky	40W

Popis

Prevedenie:

Presné zarovnanie strojov je rozhodujúce pre montáž a kontrolu kvality. Status Pro μ Level® II umožňuje dosiahnuť presnosť 0,001 mm/m rýchlo a efektívne. Systém je kalibrovaný a pripravený na použitie v priebehu minúty, ideálny na merania priamo na mieste. Teleso μ Level® II je uložené plávajúco, čo znamená, že napätie spôsobené teplotnými rozdielmi sa nemôže prenášať na základňu.

Výhoda:

- **Dve triedy presnosti:** Vyberte si medzi 1 μ m/m alebo 10 μ m/m, v závislosti od vašich požiadaviek.
- **Plávajúco uložené teleso:** Napätia spôsobené teplotnými rozdielmi sa nemôžu prenášať na základňu.
- **LED kontrolka naklonenia:** Jednoduché odčítanie a okamžité spätné hlásenie.
- **Ovládací panel odolný voči olejom.**
- **USB port a pripojenie Bluetooth:** Flexibilita a jednoduchosť spracovania údajov.
- **Bezdrôtové pripojenie k softvéru:** Komfortné a efektívne spracovanie údajov.
- **Jednoduchá štruktúra ponuky,** aby sa zabránilo chybám obsluhy.
- **Úchyt:** Tri úrovne náklonu a odpojenia pre všestranné použitie.
- **Zachytenie chýb pitch and roll.**
- **Diferenciálne merania a automatizované merania.**

Rozsah balenia:

Sklonomer, diaľkové zobrazenie, kufrík, nabíjačka, napájací zdroj, akumulátor.

Technický opis

Dĺžka	150 mm
Výška	170 mm
Šírka	47 mm
Rozsah použitia	$\pm 10 \text{ mm/m}$
Najväčšia prípustná chyba	$\pm 1 \text{ }\mu\text{m/m} + 0,05 \text{ \% mm/m}$
Druh produktu	Sklonomer