

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/12mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250037 25/12
GTIN	4045197650238
Trieda položky	21T

Technický opis

Klinok	259015 2
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Veľkosť doštičiek	12 mm
Držiak ISO-kód	A25R PCLNR/L12
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Skrutka klinku	259018 8
Súprava pružín	259044 2
Odsadenie stredu L ₃	17 mm
Podložka	259031 2
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	32 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Výška upínania L ₂	24 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Skrutka klinku Typ 8	259018 8
Podložka Typ 2	259031 2
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Klinok Typ 2	259015 2
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500