

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250037 32/12
GTIN	4045197650245
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	12 mm
Klinok	259015 2
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Držiak ISO-kód	A32S PCLNR/L12
Podložka	259031 2
Skrutka klinku	259018 2
Odsadenie stredu L ₃	22 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Súprava pružín	259044 2
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	40 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Výška upínania L ₂	31 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Ø stopky D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2	674242 2
Súprava pružinových kolíkov 10-dielne Typ 2	259047 2
Skrutka klinku Typ 2	259018 2
Klinok Typ 2	259015 2
Súprava pružín 10-dielne Typ 2	259044 2
Podložka Typ 2	259031 2
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500