

Garant**Sústružnícky držiak, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250024 20/12
GTIN	4045197650139
Trieda položky	21T

Technický opis

Podložka	259031 2
Veľkosť doštičiek	12 mm
Klinok	259015 2
Veľkosť stopky	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Držiak ISO-kód	PCSNR/L 2020K12
Súprava pružín	259044 2
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Dĺžka hlavy L ₁	28 mm
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Skrutka klinku	259018 2
Celková dĺžka L	125 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Klinok Typ 2	259015 2
Podložka Typ 2	259031 2
Skrutka klinku Typ 2	259018 2
Súprava pružín10-dielne Typ 2	259044 2
Súprava pružinových kolíkov10-dielne Typ 2	259047 2