

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK6115, Typ označenia W83: 18-000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236560 18-000
GTIN	4047109074422
Trieda položky	24Q

Popis**Prevedenie:**

Brúsené po obvode, so zaoblenou reznou hranou a spekaným odlamovačom triesky.

Upozornenie:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Quatron®.

Nepoužívajte na vnútorné rezné hrany pevných vrtákov!

Technický opis

Označenie	18-000
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,16 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 060306
Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	BK6115
Typ	GG(G)
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na vrtanie

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	160	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	130	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	60	H
GG(G)	vhodný	200	K
mokrú maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		