

 KOMET**Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK7710, Typ označenia W83: 13-210****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	236554 13-210
GTIN	4047109085572
Trieda položky	24Q

**Popis****Prevedenie:**

Brúsené po obvode, so zaoblenou reznou hranou a spekaným odlamovačom triesky.

**Upozornenie:**

**Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Quatron®.**

**Nepoužívajte na vnútorné rezné hrany pevných vrtákov!**

**Technický opis**

Označenie	13-210
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOEX 050204
Séria	KUB Quatron®
Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	BK7710
Typ	Hliník
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Otočné rezné platničky na vrtanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliníkové plasty	vhodný	600	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	300	N
Hliník > 10 % si	vhodný	250	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	80	S
CuZn	vhodný	300	N
Grafit, GRP, CFRP	podmienene vhodný	150	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		