

**Garant****CNMG 120408, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250060 HB7020
GTIN	4045197699237
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Lamač triesok	SS
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie