


**KOMET REAMAX® TS Reibkopf H7 Cermet ASG4000, DST, Menovitý-Ø D: 28**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	239816 28
GTIN	4047109236585
Trieda položky	27E

**Popis**
**Prevedenie:**

Vystružovacie hlavy s rovným ozubením, **brúsené pre H7.**

Geometria rezu prispôsobená aplikácii. Nastaviteľnosť v rozsahu  $\mu$  na kompenzáciu opotrebenia a dosiahnutie najmenších základných tolerancií od IT4. Možnosť priechodných otvorov až do 5 x D.

V geometrii **ASG4000** s rovným ozubením a uhlom nábehu 25°.

Špeciálne na **vrtanie priechodných otvorov do ocele.**

**Upozornenie:**

- **Iné veľkosti sú k dispozícii v krátkom čase na vyžiadanie.**
- **Vhodné držiaky pozri pod č. 239880 – 239940.**
- **Orientačné hodnoty pre použitie sa vzťahujú na priechodné otvory.**

**Technický opis**

Dĺžka britov $l_1$	6 mm
pre držiaky č. 239880-239940	27 – 34,99
Počet rezných hrán Z	6
Menovitý-Ø D	28 mm
Dĺžka hlavy l	25 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,9 mm/ot,

Povrchová úprava	DST
Tolerancia vrtania	H7
Použitie pri type otvora	pri priechodnom otvore
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rezná vložka na vystružovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
mokrý maximum	vhodný		