

**Plošný magnet, 2-dielna súprava so závitovým puzdrom, Neodym, Ø: 22****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085938 22
GTIN	4069515000048
Trieda položky	08Q

Popis**Prevedenie:**

- Odtienený plochý upínací magnet s 3- až 6-násobnou prídržnou silou oproti magnetom z tvrdého feritu.
- Odolnosť voči korózii a ochrana povrchu pogumovaním povrchu.
- Pogumovanie zvyšuje bočné prídržné sily.
- Jadro magnetu z neodýmu.

Použitie:

Na lakovanom povrchu bez škrabancov a zošmyknutia.

Upozornenie:

Skrutkovacie háky s vonkajším závitom pod č. 085921.

Technický opis

Menovitá prídržná sila	50 N
Materiál povrch	pogumovaný
Výška so závitom	11 mm
Puzdro závit	áno
Výška	6 mm
Ø	22 mm

Závit	M4
Materiál magnetické jadro	Neodym
Druh produktu	Plochý upínací magnet

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/085938-22>