

**CNMG 120404 Wiper, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250103 CA510
GTIN	4960664697069
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,3 - 1,2 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,06 - 0,42 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 590 m/min
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	WP
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie