

**Držiak KOMET Reamax® TS Valcová stopka, dlhé, pre Ø hlavy výstružníka D: 18-19,99****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	239890 18-19,99
GTIN	4047109229341
Trieda položky	27E

Popis**Vhodné pre:**

Vystružovacie hlavy č. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Rozsah balenia:

Kompletný držiak s ťahovacím čapom, vidlicovým kľúčom na ťahovací čap a obslužným kľúčom.

Kľúč s vnútorným šesťhranom v prípade potreby objednávajte osobitne.

Technický opis

Vidlicový kľúč č. 239901	SW5
Dĺžka stopky L _s	50 mm
Celková dĺžka L _{celk}	190 mm
pre Ø hlavy výstružníka D	18 - 19,99 mm
Obslužný kľúč č. 239902	8IP (1,5Nm)
Dĺžka výčnelku A	140 mm
Ťažný čap č. 239900	1
Ø stopky D _s h6	20 mm
Prevedenie stopky	dlhé
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Výstružník

Príslušenstvo

Klúč na ťažný čap Pohon SW5

239901 SW5

Ťažné čapy Typ 1

239900 1