

**Držiak KOMET Reamax® TS DAH® Zero Valcová stopka, krátka, pre Ø hlavy výstružníka D: 22-26,99****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	239930 22-26,99
GTIN	
Trieda položky	27E

**Popis****Prevedenie:**

Držiak je vopred upnutý a nastavený na obvodovú hádzavosť < 0,005 mm. Pre obvodovú hádzavosť s presnosťou < 3 µm, dlhšiu životnosť prístrojov a vyššiu procesnú spoľahlivosť.

**Vhodné pre:**

Vystružovacie hlavy č. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

**Rozsah balenia:**

Kompletný držiak s uťahovacím čapom, vidlicovým kľúčom na uťahovací čap a obslužným kľúčom.

Kľúč s vnútorným šesťhranom v prípade potreby objednávajte osobitne.

**Technický opis**

Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	50 mm
Ťažný čap č. 239900	3
pre Ø hlavy výstružníka D	22 - 26,99 mm
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	145 mm
Obslužný kľúč č. 239902	SW3 (4Nm)
Dĺžka výčnelku A	80 mm
Vidlicový kľúč č. 239901	SW6
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	20 mm
Prevedenie stopky	krátka
Vnútorné chladenie	áno

Druh produktu

Výstružník

---

**Príslušenstvo**

Ťažné čapy Typ 3

239900 3

Klúč na ťažný čap Pohon SW6

239901 SW6