

 KOMET**Držiak KOMET Reamax® TS Valcová stopka, krátka, pre Ø hlavy výstružníka D: 22-26,99****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	239880 22-26,99
GTIN	4047109229334
Trieda položky	27E

Popis**Vhodné pre:**

Vystružovacie hlavy č. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Rozsah balenia:

Kompletný držiak s ťahovacím čapom, vidlicovým kľúčom na ťahovací čap a obslužným kľúčom.

Kľúč s vnútorným šesťhranom v prípade potreby objednávajte osobitne.

Technický opis

Dĺžka stopky L _s	50 mm
Dĺžka výčnelku A	80 mm
pre Ø hlavy výstružníka D	22 - 26,99 mm
Ťažný čap č. 239900	3
Vidlicový kľúč č. 239901	SW6
Celková dĺžka L _{celk}	130 mm
Obslužný kľúč č. 239902	SW3 (4Nm)
Ø stopky D _s h6	20 mm
Prevedenie stopky	krátka
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Výstružník

Príslušenstvo

Klúč na ťažný čap Pohon SW6

239901 SW6

Ťažné čapy Typ 3

239900 3