



Priama brúska, Typ: GGS8CE



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG7265 GGS8CE
GTIN	
Trieda položky	GGN

Popis

Prevedenie:

Kompaktná, praktická priama brúska na všestranné brúsenie.

- **Constant-Electronic pre konštantné otáčky aj pri vysokom zaťažení.**
- **Nový upínací systém na upevnenie brúsnych kolíkov bez vôle na presnú prácu.**
- **Mäkký štart a KickBack Stop: Keď sa zistí zablokovanie, stroj sa okamžite vypne.**
- **Vypínanie uhlíkových kief na vysokú ochranu motora.**
- **Dlhá životnosť vďaka priamemu chladeniu a dvojito utesneným guľôčkovým ložiskám.**
- **6-stupňová predvoľba otáčok pre rôzne materiály.**
- **S dlhým, tenkým brúsnym vretenom – vhodné najmä na ťažko prístupné miesta.**
- **750 W motor so silným krútiacim momentom pre vysoký pracovný postup.**
- **S redukovanými otáčkami, vhodná aj na opracovanie nehrdzavejúcej ocele.**

Rozsah balenia:

2x priama brúska č. 077265 veľ. GGS8CE.

Vrátane upínacej klieštiny 6 mm, 2 jednostranných vidlicových kľúčov SW 13 a SW 19.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
elektronická predvoľba otáčok	áno
Označenie výrobcu	GG8 8 CE
maximálne vibrácie podľa EN	< 2,5 m/s ²
maximálny Ø upínacích klieštín	6 mm

Technický list

Príkon	750 W
Hmotnosť	17 kg
Rozsah otáčok	2500 - 8000 min ⁻¹
Druh produktu	Priama brúska
USP1	Priama brúska

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/GG7265-GGS8CE>