

**Súprava blokových čelustí 3-dielna, mäkká, pre typ skľučovadla: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	314625 80
GTIN	4069515004374
Trieda položky	32R

Popis**Materiál:**

16 MnCr5

Vhodné pre:

Štvorčelustové skľučovadlo č. 310505; 310655; 310705.

Upozornenie:

- Čeluste v skľučovadle sa dajú principiálne vymieňať, pokiaľ sa neopotrebuje vedenie v telese.
- Dokúpené nastavbové čeluste, čeluste pre vnútorné upínanie a čeluste pre vonkajšie a vnútorné upínanie musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.

Technický opis

Dĺžka L	37 mm
Výška H	26 mm
Šírka B	12 mm
vhodné pre farebný kód	Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou HOLEX
Druh produktu	Čeluste pre rovinné špirálové skľučovadlo

