

**Súprava blokových čelustí 4-dielna, mäkká, pre typ skľučovadla: 160****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	314720 160
GTIN	4069515004442
Trieda položky	32R

Popis**Materiál:**

16 MnCr5

Vhodné pre:

Štvorčelustové skľučovadlo č. 312505; 312705.

Upozornenie:

- Čeluste v skľučovadle sa dajú principiálne vymieňať, pokiaľ sa neopotrebuje vedenie v telese.
- Dokúpené nastavbové čeluste, čeluste pre vnútorné upínanie a čeluste pre vonkajšie a vnútorné upínanie musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.

Technický opis

Dĺžka L	61 mm
Výška H	47,5 mm
Šírka B	18 mm
vhodné pre farebný kód	Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čelustou HOLEX
Druh produktu	Čeluste pre rovinné špirálové skľučovadlo

