



Klieština ER s utesnením, ER 32, Menovitý upínací Ø d: 3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	308987 3
GTIN	2050001764898
Trieda položky	39Y

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené.

Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

Kovové tesnenie.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Upozornenie:

S **tesnením** pre vnútorné chladenie možno upnúť len pre menovitý rozmer. **Podobne ako** ISO 15488-A. s gumovým tesnením (možno použiť do 60 bar).

Technický opis

upínač	ER 32
Norma	ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Typ	469 E

Technický list

Vonkajší Ø D	32,7 mm
Celková délka L	40 mm
Druh produktu	klieština