

Garant**Digitálne dielenské posuvné meradlo HCT IP67 bez meracích hrotov, Rozsah merania: 300****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	415373 300
GTIN	4069515008228
Trieda položky	41A

Popis**Prevedenie:**

Digitálne dielenské posuvné meradlo IP67. **Ľahko čitateľný, vysokokontrastný LCD displej s výškou číslic 11,5 mm.** Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému. Po 10 minútach sa systém automaticky prepne do úsporného režimu a opätovne sa aktivuje jednoduchým posunutím posuvníka. Nameraná hodnota a nulový bod sa zachovávajú. Dvojzložkové puzdro s **povrchom z haptoprénu vhodným na uchopenie.** Meracie plochy majú jemný povrch.

Kompatibilné s voliteľnou mobilnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (bezplatne dostupnou pre Android a iOS) a aplikáciu HCT Windows (k dispozícii pre Windows). Dá sa použiť aj cez Human Interface Device (HID).

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

#Vrátane 1 x batérií č. 081560 veľ. CR2032.

Náhradný diel:

Držiak batérie č. 412237 veľkosť B.

Technický opis

Odčítanie	0,0005 palec
Ø vnútornej meracej násady	10 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032

Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Rádiová aplikácia	Aplikácia HCT Windows
Kalibrácia	A1
Automatické odpojenie	áno
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	ISO 13385
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Odčítanie	0,01 mm
Dĺžka meracích čelustí	100 mm
Výška cifier LDC displej	11,5 mm
Rozsah merania	0 - 300 mm
Typ batérií	Gombíková batéria
Séria	HCT
Počet obsiahnutých batérií	1
Balenie	stabilný box
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth®
Meracie hroty	nie
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Druh produktu	Dielenské posuvné meradlo

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/415373-300>