

**Rádiusová vymeniteľná britová doštička 12° HSS-Co5, H7, Polomer: R2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	240030 R2
GTIN	2050001099396
Trieda položky	29W

Popis**Prevedenie:**

Brúsené po všetkých stranách so štyrmi rovnakými polomerami. Podbrúsené rezné hrany s lámačmi triesok pre najlepšie rezné podmienky v celej polomerovej časti.

Uhol sklonu 12° vhodný na univerzálne použitie.

Použitie:

Na sústruženie konvexných polomerov na vonkajších priemeroch alebo otvoroch.

Technický opis

Polomer R ₁	R2
Rezný materiál	HSS Co 5
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie