

 KOMET**Hrubovací nôž KOMET® Typ g, Typ: B06L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	240074 B06L
GTIN	4047109017832
Trieda položky	24H

Popis**Prevedenie:**

Mikroskopicky kontrolovaný presný profil rezných hrán. Cenovo výhodný vďaka niekoľkonásobnému prebrúseniu čelnej plochy.

Veľkosť s prídavným označením **L = predĺžená stopka**.

Rezný materiál:

HSS/Co10 – na materiály, ktoré sa ťažko obrábajú.

Upozornenie:

Vhodný držiak vyvrtávacieho noža pozri pod č. 240070 a č. 240072.

Technický opis

pre otvory od Ø	14 mm
Typ	B06L
Celková dĺžka	125 mm
Hĺbka vrtania	90 mm
Ø stopky	10 mm
Rezný materiál	HSS Co 10
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie