

 KOMET**Nôž KOMET® na vnútorný pravý závit Typ 60° (metrický), Typ: B03****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	240084 B03
GTIN	4047109016934
Trieda položky	24H

Popis**Prevedenie:**

Mikroskopicky kontrolovaný presný profil rezných hrán. Cenovo výhodný vďaka niekoľkonásobnému prebrúseniu čelnej plochy.

Veľkosť s prídavným označením **L = predĺžená stopka**.

Rezný materiál:

HSS/Co10 – na materiály, ktoré sa ťažko obrábajú.

Upozornenie:

Vhodný držiak vyvrtávacieho noža pozri pod č. 240070 a č. 240072.

Technický opis

pre otvory od Ø	7 mm
pre stúpanie do	1,5 mm
Typ	B03
Hĺbka vrtania	26 mm
Celková dĺžka	65 mm
Ø stopky	8 mm
Rezný materiál	HSS Co 10
Druh produktu	Rezná vložka na sústruženie