

**LED akumulátorové tyčové svietidlo, Typ: 260****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081449 260
GTIN	4069515008563
Trieda položky	02A

Popis**Prevedenie:**

Robustná, štíhla akumulátorová LED baterka s pogumovaným povrchom, prídružným magnetom a prídavnou LED diódou na hlave svietidla. 3 rôzne nastavenia svietenia (bodové, jasné, tlmené). Nabíjanie cez rozhranie USB-C. Ideálne ako inšpekčné svietidlo v stiesnených priestoroch.

Technický opis

Druh batérie	Li-Ion
Stupeň ochrany krytom IP	IP 42
Svetelný tok	400 lm
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Celková dĺžka	260 mm
Hmotnosť	94 g
Trvanie osvetlenia	3 - 20 h
Svetelný tok Úroveň 2	40 lm

Technický list

Zásobovanie energiou

Prevádzka s akumulátorom

Druh produktu

Pracovné svetidlo