

**Držiak upichováku KOMET®, Typ: A1/2A****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	240010 A1/2A
GTIN	4047109015333
Trieda položky	24G

**Popis****Prevedenie:**

Na nože č. 240014 – 240020. Nože sa upínajú na boku v drážkovanom držiaku.

**Pozor!:**

Dodáva sa **bez noža**.

**Technický opis**

vhodné nože, Zapichovanie: č. 240014	A1/2A
Výška reznej hrany	20 mm
pre nože so šírkou	4 mm
Typ	A1/2A
Výška stopky h	22 mm
pre nože s veľkosťou	16 mm
vhodné nože, Drážky seegerovho krúžku: č. 240020	A0,9 až A2,15 s 240022, A2,65 až A4,15
Celková dĺžka L	170 mm
Šírka stopky b	14,5
Druh produktu	Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Vložka KOMET® pre zapichovací nôž

240022