

Garant

Držiak nástrojov Eco axiálny jednoduchý, ľavý, HSK-T 63, pre držiak so štvorhranom: 25



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	318624 25
GTIN	4069515009027
Trieda položky	31G

Popis

Prevedenie:

S nastaviteľnou chladiacou tryskou s vnútorným závitom.

GARANT – Optimalizácia životnosti, lepšie povrchy, vyššia spoľahlivosť procesu a zvýšená produktivita s GARANT Eco.

Štíhly obrys pre lepšiu prístupnosť.

Použitie:

Pre použitie v sústružníckych/frézovacích centrách.

Na uchytenie držiakov ISO svoriek so štvorcovou stopkou.

Upozornenie:

Vrátane prevrätanej podložky. Vďaka tomu je vhodná na sústružnícky držiak so stopkou 20 a 25 mm.

Technický opis

Vonkajší Ø D	78 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	130 mm
pre držiak so štvorhranom	25 mm
Upínacia dĺžka L ₁	88 mm
B	25 mm

Technický list

upínač	HSK-T 63
Norma upínača	ISO 12164-3
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Držiak nástrojov